

Garant**Perforirana stijenka s trakom s četkicama, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928111 1000
GTIN	4062406113162
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Perforirana stijenka kako je opisano pod br. 928070, uključujući traku s četkicama za provođenje kabela prema stražnjem dijelu. Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Dubina	25 mm
Nosivost	100 kg
prikladno za tipove	1000 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Perforirana stijenka, izvedba	s trakom s četkicama
širina	920 mm
Težina	6 kg
Visina	481 mm
Debljina materijala	1,2 mm

List s podacima

Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenska

Pribor

Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2
Multifix Prikladno za tipove 500	928201 500
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Potporni stup za vješanje visina 481 mm	928060 481
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2