


Garant**Pomična perforirana bočna stijenka, visina: 481 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928101 481
GTIN	4062406113148
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Za pričvršćivanje na potporne stupove, zakretanje i za učvršćivanje pomoću šarke. Za pregledno i ergonomsko skladištenje alata.

Odgovara:

Potporni stup br. 928010 vel. 481, br. 928075.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina	481 mm
Dubina	25 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Nosivost	20 kg
Težina	3 kg
širina	420 mm

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka