

Garant**Perforirana stijenka s trakom s četkicama, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928111 1500
GTIN	4062406113179
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Perforirana stijenka kako je opisano pod br. 928070, uključujući traku s četkicama za provođenje kabela prema stražnjem dijelu. Za pričvršćenje između potpornih stupova br. 928010, na kolica za materijal br. 918590 i za razdjelnike br. 955430 i 955431. 1 središnja traka

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

širina	1420 mm
Visina	481 mm
prikladno za tipove	1500 mm
Dubina	25 mm
Nosivost	100 kg
Težina	9 kg
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Perforirana stijenka, izvedba	s trakom s četkicama
Debljina materijala	1,2 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

Pribor

Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 2	928270 2
Multifix Prikladno za tipove 300	928201 300
Multifix Prikladno za tipove 500	928201 500
Multimedia okretna ruka s nosačem za prijenosno računalo broj zglobova 2	928275 2
Potporni stup za vješanje visina 481 mm	928060 481
Multimedia okretna ruka s višenamjenskim nosačem broj zglobova 1	928270 1
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000