

**Garant****Police za odlaganje od čeličnog lima 300 mm dubine, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928131 1000
GTIN	4062406113223
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima, s povišenim rubom na 3 strane. Prednja strana s rubom prema dolje. Mogućnost montaže s rubom prema dolje ili gore. **Raspon podešavanja po dubini 110 mm.** Moguća **vodoravna 90°** blokada i **pod kutom od 110°.**

**Odgovara:**

Montaža **vješanjem** na potporne stupove br. 928010 i kolica za materijal br. 918590 (Gr. 1000) i pregradne stijenke br. 955430 i 955431.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police mogu biti opremljene vidljivim skladišnim kutijama, možete ih pronaći u dijelu 96.

**Tehnički opis**

Korisna širina	880 mm
Područje podešavanja dubine	110 mm
prikladno za tipove	1000
Korisna dubina	300 mm
Ugradbena visina	80 mm
širina	920 mm
Kut nagiba	90 stupanj
Kut nagiba	110 stupanj

## List s podacima

Izvedba police	standard
Debljina materijala	1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Police