

**Garant****Police za odlaganje od čeličnog lima 300 mm dubine, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928131 2000
GTIN	4062406113247
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima, s povišenim rubom na 3 strane. Prednja strana s rubom prema dolje. Mogućnost montaže s rubom prema dolje ili gore. **Raspon podešavanja po dubini 110 mm.** Moguća **vodoravna 90°** blokada i **pod kutom od 110°.**

**Odgovara:**

Montaža **vješanjem** na potporne stupove br. 928010 i kolica za materijal br. 918590 (Gr. 1000) i pregradne stijenke br. 955430 i 955431.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police mogu biti opremljene vidljivim skladišnim kutijama, možete ih pronaći u dijelu 96.

**Tehnički opis**

Korisna dubina	300 mm
Korisna širina	1880 mm
Ugradbena visina	80 mm
Područje podešavanja dubine	110 mm
širina	1920 mm
prikladno za tipove	2000
Kut nagiba	90 stupanj
Kut nagiba	110 stupanj

## List s podacima

Izvedba police	standard
Debljina materijala	1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Police