

Garant**Police za odlaganje od čeličnog lima 200 mm dubine, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928130 1000
GTIN	4062406113193
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima, s povišenim rubom na 3 strane. Prednja strana s rubom prema dolje. Mogućnost montaže s rubom prema dolje ili gore. **Raspon podešavanja po dubini 110 mm.** Moguća **vodoravna 90°** blokada i **pod kutom od 110°.**

Odgovara:

Montaža **vješanjem** na potporne stupove br. 928010 i kolica za materijal br. 918590 (Gr. 1000) i pregradne stijenke br. 955430 i 955431.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Ako se na prednjoj i stražnjoj strani potpornih stupova objesi po 1 polica za odlaganje, nastaje dvostruka površina za odlaganje. Police za odlaganje mogu se opremiti prozirnim kutijama za pohranu koje ćete pronaći u dijelu 96.

Tehnički opis

prikladno za tipove	1000
Korisna dubina	200 mm
Korisna širina	880 mm
Ugradbena visina	80 mm
Područje podešavanja dubine	40 mm
širina	920 mm
Kut nagiba	90 stupanj

List s podacima

Kut nagiba	110 stupanj
Izvedba police	standard
Debljina materijala	1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Police