

Garant**Police s rasvjetom, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 928140 2000 |
| GTIN | 4062406113346 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Police opisane kao pod br. 928131. S ugrađenim okretnim LED osvjetljenjem (izvedba kao kod br. 928600 s prekidačem) ispod police.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**, tijelo svjetiljke srebrne boje.

Napomena:

Svjetiljka ispod police sadrži ugrađene LED svjetiljke. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti proizvođač.

Tehnički opis

| | |
|--|---------|
| LED tehnologija | da |
| Korisna dubina | 300 mm |
| prikladno za tipove | 2000 |
| Prihvat snaga | 27 W |
| Ugradbena visina | 80 mm |
| Temperatura boje | 4000 K |
| širina | 1920 mm |
| Jakost svijetlosti | 2520 lm |
| Korisna širina | 1880 mm |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | da |
| Nazivni napon | 250 V |

List s podacima

| | |
|--|--|
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav |
| Izvedba police | s osvjetljenjem |
| Debljina materijala | 1,5 mm |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 25 kg |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Police |