

**Garant****Police s rasvjetom, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928140 1500
GTIN	4062406113339
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Police opisane kao pod br. 928131. S ugrađenim okretnim LED osvjetljenjem (izvedba kao kod br. 928600 s prekidačem) ispod police.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**, tijelo svjetiljke srebrne boje.

**Napomena:**

Svjetiljka ispod police sadrži ugrađene LED svjetiljke. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti proizvođač.

**Tehnički opis**

Jakost svijetlosti	2520 lm
širina	1420 mm
Temperatura boje	4000 K
Korisna dubina	300 mm
Korisna širina	1380 mm
Prihvat snaga	27 W
LED tehnologija	da
prikladno za tipove	1500
Ugradbena visina	80 mm
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav

## List s podacima

Nazivni napon	250 V
Izvedba police	s osvjetljenjem
Debljina materijala	1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Police