

Garant**Okretni nosač, broj zglobova: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928170 1
GTIN	4062406113384
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Zakretni krak od čelične cijevi s **1** ili **2 zglobova**, za pričvršćenje (vijčani spoj) na **stupove nosača br. 928010**. Za prihvat nosača tipkovnice / TFT-a br. 928172 vel. 1, perforirane stijenke br. 928175 vel. 1 i TFT nosača br. 928178 vel. 1.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Doseg okretnog kraka	310 mm
Broj zglobova	1
Nosivost	25 kg
Serijski	Workstation
Težina	2,5 kg
Ugradbena visina	120 mm
Debljina materijala	1 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

List s podacima

Vrsta proizvoda

Okretni nosač

Pribor

Nosač tipkovnice / TFT-a tip 1

928172 1

Perforirana stijenka za okretni nosač tip 1

928175 1

Nosač TFT ekrana tip 1

928178 1