

**Garant****Polica s čeličnim lukom, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928145 1500
GTIN	4062406113360
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima s pocinčanim čeličnim lukovima. Montaža vješanjem.

**Odgovara:**

Potporni stupovi br. 928010, 928020, 928075, 928076, kolica za materijal nr. 918590, pregradne stijenke br. 955430 i 955431.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**. Lukovi vruće pocinčani.

**Tehnički opis**

širina	1420 mm
Ugradbena visina	80 mm
Korisna dubina	300 mm
Broj čeličnih stremena	5
prikladno za tipove	1500
Ø luka	8 mm
Visina luka	330 mm
Korisna širina	1380 mm
Izvedba police	s čeličnim lukom
Debljina materijala	1,5 mm

## List s podacima

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	25 kg
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Police