

Garant**Utični osnovni regal, dubina 500 mm, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990211 800
GTIN	4062406113926
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / policama. Okvir stupa s plastičnim završnim kopicama. Postavljanje se obavlja montiranjem bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni nosači za stabiliziranje. Police od pocinčanog lima.

Lakiranje:

Okvir stupa antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016.

Napomena:

- Regali dubine 500 mm dimenzijski su kompatibilni s ormarima GridLine i moguće ih je kombinirati po želji.
- Pojedinačne dijelove i pribor za utične regale s policama naći ćete i ako posjetite eShop, pod br. 990271 – 990370.
- Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.
- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Dubina regala	500 mm
Broj okvira za profil	2
Način pričvršćivanja police	Greda
Visina regala	800 mm
Širina police	946 mm
Širina police svjetla dimenzija	900 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1000 mm
Broj polica	2
Dubina police	500 mm
maksimalno opterećenje polja	900 kg
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Debljina police	38 mm
Podšavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Polica, pocinčana s parom poprečnih prečki prikladno za dubinu regala 500 mm

990320 500