

Garant**Utični osnovni regal, dubina 500 mm, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990211 1000
GTIN	4062406113933
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / policama. Okvir stupa s plastičnim završnim kavicama. Postavljanje se obavlja montiranjem bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni nosači za stabiliziranje. Police od pocinčanog lima.

Lakiranje:

Okvir stupa antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016.

Napomena:

- **Regali dubine 500 mm dimenzijski su kompatibilni s ormarima GridLine i moguće ih je kombinirati po želji.**
- **Pojedinačne dijelove i pribor za utične regale s policama naći ćete i ako posjetite eShop, pod br. 990271 – 990370.**
- **Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Širina police svjetla dimenzija	900 mm
Broj polica	3
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1000 mm
Način pričvršćivanja police	Greda
Visina regala	1000 mm
Dubina regala	500 mm
Širina police	946 mm
Dubina police	500 mm
maksimalno opterećenje polja	900 kg
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Broj okvira za profil	2
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Debljina police	38 mm
Podšavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Regal s policama

Pribor

Polica, pocinčana s parom poprečnih prečki prikladno za dubinu regala 500 mm

990320 500