

Garant**Kutni spoj s 1 kutnim nosačem, dubina 500 mm, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990246 2000
GTIN	4062406114190
Razred artikla	91I

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kapičama. Postavljanje se obavlja montiranjem bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni nosači za stabiliziranje. Police od pocinčanog lima.

Dio isporuke:

Kutni nosač, kutna polica (v. veličinu). 1 kom. kutnog nosača, 4 kom. kutnih polica.

Lakiranje:

Okvir stupa antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016.

Napomena:

Kutni spoj može se stvoriti uvijek u kombinaciji s 2 osnovna regala br. 990201 ili br. 990211.

Tehnički opis

Montaža od strane kupca	da
Dubina police	975 mm
Polica, dubina (dimenzija B)	972 mm
prikladno za dubinu priključka regala	500 mm

Širina police	975 mm
Broj polica	4
Regalu su potrebni priključni regali	da
Polica, čeona strana (dimenzija A)	636 mm
Kutno rješenje kao samostojeća inačica	ne
Visina regala	2000 mm
maksimalno opterećenje polja	900 kg
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Debljina police	38 mm
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Kutni spoj

Pribor

Kutna polica, pocinčana sa setom poprečnih prečki prikladno za dubinu priključka regala 500 mm

990370 500