

**Garant****Kutni spoj s 1 kutnim nosačem, dubina 500 mm, visina: 2400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990246 2400
GTIN	4062406114206
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kapičama. Postavljanje se obavlja montiranjem bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni nosači za stabiliziranje. Police od pocinčanog lima.

**Dio isporuke:**

Kutni nosač, kutna polica (v. veličinu). 1 kom. kutnog nosača, 5 kom. kutnih polica.

**Lakiranje:**

Okvir stupa antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016.

**Napomena:**

Kutni spoj može se stvoriti uvijek u kombinaciji s 2 osnovna regala br. 990201 ili br. 990211.

**Tehnički opis**

Visina regala	2400 mm
maksimalno opterećenje polja	900 kg
Broj polica	5
Dubina police	975 mm

Širina police	975 mm
Polica, čeona strana (dimenzija A)	636 mm
prikladno za dubinu priključka regala	500 mm
Regalu su potrebni priključni regali	da
Kutno rješenje kao samostojeća inačica	ne
Montaža od strane kupca	da
Polica, dubina (dimenzija B)	972 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	120 kg
Debljina police	38 mm
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	dubina 500 mm
Vrsta proizvoda	Kutni spoj

## Pribor

Kutna polica, pocinčana sa setom poprečnih prečki prikladno za dubinu priključka regala 500 mm

990370 500