

Garant**Utični nadogradni regal, dubina 500 mm, visina: 2400mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 990216 2400 |
| GTIN | 4062406114305 |
| Razred artikla | 911 |

Opis**Izvedba:**

Stabilan okvir stupa od pravokutnih nosača (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat poprečnih prečki / polica. Okvir stupa s plastičnim završnim kapticama. Postavljanje se obavlja montiranjem bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni nosači za stabiliziranje. Police od pocinčanog lima.

Lakiranje:

Okvir stupa antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**. Parovi poprečnih prečki **uvijek** antracit sive boje RAL 7016.

Napomena:

- Regali dubine 500 mm dimenzijski su kompatibilni s ormarima GridLine i moguće ih je kombinirati po želji.
- Pojedinačne dijelove i pribor za utične regale s policama naći ćete i ako posjetite eShop, pod br. 990271 – 990370.
- Da bi stabilnost regala bila zajamčena, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja.
- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Broj okvira za profil | 1 |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 975 mm |
| Visina regala | 2400 mm |
| Dubina police | 500 mm |
| Konstrukcija regala | Nadogradni regal |
| Širina police | 946 mm |
| Broj polica | 5 |
| Širina police svjetla dimenzija | 900 mm |
| maksimalno opterećenje polja | 900 kg |
| Dubina regala | 500 mm |
| Način pričvršćivanja police | Greda |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 120 kg |
| Debljina police | 38 mm |
| Podšavanje visine u rasteru | 40 mm |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | dubina 500 mm |
| Vrsta proizvoda | Regal s policama |

Pribor

Polica, pocinčana s parom poprečnih prečki prikladno za dubinu regala 500 mm

990320 500