

Garant**Iznimno kratka stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 25**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300445 25
GTIN	4062406114374
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. **Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama.** Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Dio isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

Dodatni pribor:

ER čahura br. 308941 – 309448, stezni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 25 mm

Vanjski Ø D: 32 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	25 mm
Vanjski Ø D	32 mm
za ER stezna kliješta	25 mm

Duljina ključa SW	24 mm
Stezni $\varnothing D_1$	1-16 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 11 mm	309411 11
ER čahura HP nazivni stezni $\varnothing d$ 16 mm	309373 16
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 11 mm	308959 11
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 4 mm	308946 4
ER čahura HP nazivni stezni $\varnothing d$ 6 mm	309373 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 6 mm	308959 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 4 mm	308959 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing d$ 3 mm	308946 3
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing d$ 10 mm	308941 10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
	308630 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308946 10
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309375 4
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309374 8
	308720 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309740 25
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 25	309700 25
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309374 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309374 10
	308962 13

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309411 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309411 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309447 4
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
	308830 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 25	309745 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309375 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309447 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308946 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309373 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309373 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11

