

**Garant****Izuzetno kratka stezna glava za ER čahure, BT 40, za veličinu ER čahura: 25**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302875 25
GTIN	4062406114435
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. **Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama.** Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN6499, oblik A i oblik B.

### Dio isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

### Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

### Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 33 mm

Vanjski Ø D: 27 mm

## Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	33 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Duljina ključa SW	24 mm

Stezni $\varnothing D_1$	1-16 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 $\mu$ m
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	309447 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	309411 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	308946 10
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 16 mm	308960 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 13 mm	308946 13
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	309447 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309430 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	308959 4
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni $\varnothing$ d 2,8 mm	309430 2,8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	308959 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309411 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	309411 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308960 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309413 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309447 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309447 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308941 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308959 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309411 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308946 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308946 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309411 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna matica za ER 25	309580 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309409 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308946 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308959 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308962 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	308962 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308946 8

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	308962 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308946 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308960 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	308962 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308960 5
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 25	309617 25
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309430 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308962 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309430 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308941 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309411 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308962 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308941 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308960 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309413 4,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308941 14
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308962 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308959 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308941 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309447 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308962 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308960 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308946 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309411 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308960 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308941 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308959 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308959 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309411 12
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	308962 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308941 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308946 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308946 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308946 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308960 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308941 10
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 5 mm	309447 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308960 15
ER stezna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308959 8
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308960 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	308962 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308946 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	308962 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308960 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308941 3
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308960 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308960 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308941 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308959 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309409 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309447 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308946 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308959 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308941 5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308962 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 7 mm	309447 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308946 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308959 16
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309430 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308960 2
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308962 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308941 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308962 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308941 16
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308960 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308959 12
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 25	309612 25
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308959 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308941 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309430 7
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308959 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308941 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309411 16