

**Garant****Iznimno kratka stezna glava za ER čahure, SK 50, za veličinu ER čahura: 32**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300446 32
GTIN	4062406114398
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. **Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama.** Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

### Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

### Dio isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

### Dodatni pribor:

ER čahura br. 308941 – 309448, povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

### Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 30 mm

Vanjski Ø D: 40 mm

## Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	30 mm
za ER stezna kliješta	32 mm
Vanjski Ø D	40 mm

Duljina ključa SW	32 mm
Stezni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 $\mu$ m
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	309418 7
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 20 mm	309414 20
ER čahura HP nazivni stezni $\varnothing$ d 11 mm	309376 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309001 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 8 mm	309378 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 11 mm	309416 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 16 mm	309414 16
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 16 mm	309001 16

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309376 2
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309448 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32	309617 32
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309376 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309377 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 17 mm	309376 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309377 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 18 mm	309376 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309377 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309416 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309378 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309376 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309448 6

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 7 mm	309448 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna matica za ER 32	309580 32
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309377 11
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309378 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309376 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309376 5

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309377 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 19 mm	309376 19
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm	309376 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309377 5
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309378 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309376 8
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezni ključ matica od 1/2 cola za ER steznu glavu 32	309700 32
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309418 20

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309377 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309376 14
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309448 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309377 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309377 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309416 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309376 7
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309378 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm	309376 16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309378 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm	309376 13
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309377 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18



ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309377 17
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309377 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309377 10
ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309377 13
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309377 20
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309376 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309378 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309448 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309376 3
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309378 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309376 9
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 20 mm	309376 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309378 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309377 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309377 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309377 12
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13