

**Garant****Izuzetno kratka stezna glava za ER čahure, BT 40, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302875 32
GTIN	4062406114510
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. **Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama.** Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN6499, oblik A i oblik B.

**Dio isporuke:**

Uključuje ER matice (unutarnje).

**Dodatni pribor:**

ER stezne čahure br. 308881 – 309434, povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 38 mm

Vanjski Ø D: 40 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	38 mm
Duljina ključa SW	32 mm

Stezni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 $\mu$ m
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni $\varnothing$ d 5 mm	309448 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309414 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 6 mm	309418 6
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 20 mm	309416 20
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni $\varnothing$ d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni $\varnothing$ d 20 mm	309418 20
ER stezna čahura nazivni stezni $\varnothing$ d 15 mm	308981 15
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni $\varnothing$ d 7 mm	309448 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni $\varnothing$ d 10 mm	309416 10

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309414 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309418 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309448 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 8 mm	309448 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
ER stezna matica za ER 32	309580 32
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	309000 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309002 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm	309432 11
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309002 18

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 14 mm	309448 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308981 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	309000 6
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 15 mm	309002 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309416 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm	309432 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308986 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32	309612 32
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	309000 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm	309432 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309001 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309448 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309414 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	309000 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309418 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32	309617 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309416 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309418 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	309000 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308986 9
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309416 7
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm	309418 18
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	308981 14
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 11 mm	309448 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	309000 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9



Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309416 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 10 mm	309448 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309002 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	308981 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309001 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8