

**Garant****Digitalni sustav za fino istokarivanje Ø 9,75–101,1 mm, Prihvat: HW63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

S **digitalnom glavom za istokarivanje** br. 237516, **digitalnom jedinicom za prikaz** br. 237601, držačima za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.<br>Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica. Proširivo s adapterom i držačem WSP do Ø 152,1 mm. **Točnost podešavanja od 0,01 mm / preko Nonius 0,002 mm u Ø.**<br>**Preko digitalnih jedinica za prikaz 0,001 mm u Ø.**<br>Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućom izmjenjivom pločicom ISO tip **CC..0602.**<br>Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom izmjenjivom pločicom ISO tip **CC..09T3.**

**Dio isporuke:**

1 glava za istokarivanje: 237516 HW63

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 držač za unutarnje tokarenje Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

br. 237634 držač za unutarnje tokarenje Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

br. 237640 držač za unutarnje tokarenje Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

br. 237642 držač za unutarnje tokarenje Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 držač izmjenjive pločice: br. 237645 za Ø 87,75 - 101,1 mm

(s adapterom br. 237534 do Ø 114,1 mm)

po 1 izmjenjiva pločica: 260052 CU7010 (ili upotrijebiti CC..0602)

260058 CU7010 (ili upotrijebiti CC..09T3)

1 digitalna jedinica za prikaz: 237601

**Zamjenski dio:**

Za br. 237630 – 237642: Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Za br. 237645; 237531; 237532: Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219805.

**Preporuka:**

Ako je moguće s izmjenjivim pločicama br. 237695 - 237698.

**Napomena:**

Držac izmjenjive pločice s adapterom (br. 237531; 237532; 237534) za proširenje na područje Ø do 152,1 mm: za pojedinačne proizvode pogledajte sustav za fino istokarivanje br. 237512.

## Tehnički opis

Prihvat	HW63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

## Pribor

CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237640
Držač izmjenjivih pločica	237645
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 152,1 mm Prihvat HW63	237516 HW63
Držač za unutarnje tokarenje	237630
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237642
CC.T 09T304 Vrsta CU7010	260058 CU7010
Jedinica za prikaz digitalna	237601
Garnitura bez prihvata Ø 9,75–101,1 mm	237539