

Garant**Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala oblik ADB, SK 40 kratka, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300395 12
GTIN	4062406114633
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

Prednosti, reklamni tekst:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
Vanjski $\varnothing D$	40,5 mm
$\varnothing D_2$	37,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Prihvat	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
	308610 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308635 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308620 40

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 308820 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 308630 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308615 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308795 40

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M 308670 40M

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40 308605 40

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40 308640 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308806 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308765 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 308830 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308700 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 308740 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 308650 40