

Garant**Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala oblik ADB, SK 40 kratka, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300395 20
GTIN	4062406114657
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

Prednosti, reklamni tekst:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	46,5 mm
Prihvat	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40