

Garant**Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala oblik ADB, SK 40 kratka, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300395 16
GTIN	4062406114640
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

Prednosti, reklamni tekst:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	43 mm
Vanjski $\varnothing D$	47,1 mm
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Prihvat	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μ m
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
	308630 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
--	-----------

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
---	-----------

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
---	-----------

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
---	-----------

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
---	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
---	-----------

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
--	-----------

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
---	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
--	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
--	-----------

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
--	-----------

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
--	-----------

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
---	-----------

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
---	-----------