

**Garant**

**Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Ø stezanja D1: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 304460 20     |
| GTIN           | 4062406114770 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluffchip rupom.
- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

**Prednost:**

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Tehnički opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
|----------------------------|--------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                           | 46,5 mm                           |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>                    | 20 mm                             |
| Vanjski Ø D                                | 53,5 mm                           |
| Prihvat                                    | HSK-100 kratko                    |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Norma prihvata                             | DIN 69882-4                       |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Oblik                                      | A                                 |
| Unutarnje hlađenje                         | da                                |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |