

Garant**Lepezasti brusni diskovi, (A) fino brušenje, Ø 125 mm, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566345 180
GTIN	4045197722386
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Tanjur od staklene tkanine s materijalom za brušenje (3M 237AA Trizact™) s fino strukturiranom piramidalnom površinom od najmanjih čestica od aluminijskih oksidnih minerala.

Upotreba:

Posebno za **obradu površina** od tvrdih, teško obradivih materijala kao što su **INOX, titan, legirani čelici** itd. Konzistentno **ponovljiva obrada i veća dugovječnost** nasuprot pločama za brušenje s usporedivim zrnom. Preporučeni broj okretaja 2100 – 3000 min⁻¹.

Tehnički opis

Granulacija	180
Opis oblika	koso
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Sredstvo za brušenje	Aluminijski oksid (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm

List s podacima

optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
suho	prikladno		