

Garant**Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Ø stezanja D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 304450 16 |
| GTIN | 4062406114701 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluffchip rupom.
- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Zatezni moment od 23 Nm; torx veličina T40.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm |
| Ø D ₂ | 43 mm |
| Vanjski Ø D | 48,5 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |
| Prihvat | HSK-63 kratko |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69882-4 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |