

Garant

Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Ø stezanja D1: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	304450 12
GTIN	4062406114695
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- S RFID/Balluffchip rupom.
- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Zatezni moment od 13 Nm; torx veličina T30.

Tehnički opis

List s podacima

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø stezanja D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	43 mm
Ø D ₂	37,5 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine