

**Garant**

**Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko, Ø stezanja D1: 8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304450 8
GTIN	4062406114671
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- S RFID/Balluffchip rupom.
- Sve drške tvrdo tokarene.
- Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

**Prednost:**

- Bez izvlačenja glodala.
- Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
- Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
- Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
- Precizna izvedba.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, **sigurnost postupka!**

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Zatezni moment od 10 Nm; torx veličina T25.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vanjski Ø D	29 mm
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine