

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63, Ø stezanja D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307531 5
GTIN	4062406114893
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

Prednost:

- Otporno na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. bez lemljenih tlačnih komora.
- Idealne karakteristike prigušenja.
- Visoko prenosivi okretni momenti za procesnu sigurnost.

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa.
Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	5 mm
L ₂	33 mm

Ø D ₂	11 mm
Ø D ₃	14,46 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava