

**Garant**
**Hidraulička stezna glava, uska, SK 40 A = 80, Ø stezanja D1: 4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302089 4
GTIN	4062406114794
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°)**
- **Oplemenjena površina konture.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**
- **Moguće aksijalno namještanje duljine.**
- **Drške tvrdo zavijčane.**
- **Moguća primjena redukcijskih čahura.**

**Upotreba:**

Osobito u izradi alata i kalupa. **Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.** Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D <sub>3</sub>	14,2 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm

L <sub>2</sub>	40 mm
Prihvat	SK 40 A = 80
Norma prihvata	ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm	656050 200
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
	308830 40

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER stezni ključmatica od 1/2 cola za ER steznu glavu 40	309700 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40