

**Garant****Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63, Ø stezanja D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307531 4
GTIN	4062406114886
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

**Prednost:**

- Otporno na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. bez lemljenih tlačnih komora.
- Idealne karakteristike prigušenja.
- Visoko prenosivi okretni momenti za procesnu sigurnost.

**Upotreba:**

Primjena u izradi alata i kalupa.<br>**Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.**<br>Za bušenje, razvrtanje i glodanje.<br>Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	33 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm

Ø D <sub>3</sub>	13,46 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava