

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, HSK-E 50 A = 70, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 307528 8 |
| GTIN | 4062406115067 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

Prednost:

- **Otporno na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. bez lemljenih tlačnih komora.**
- **Idealne karakteristike prigušenja.**
- **Visoko prenosivi okretni momenti za procesnu sigurnost.**

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa.
Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm |
| Vanjski Ø D | 42 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Stezni $\varnothing D_1$ | 8 mm |
| L_2 | 38 mm |
| $\varnothing D_3$ | 17,99 mm |
| $\varnothing D_2$ | 14 mm |
| Prihvat | HSK-E 50 A = 70 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |