

Garant**Kratka stezna glava za bušenje oblik E, HSK-E 40, Stezni raspon: 0,3-10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **Za desni i lijevi smjer rotacije.**
- **S RFID/Balluff otvorom za čip.**

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Preciznost rotacije $\leq 20 \mu\text{m}$. Preciznost rotacije $\leq 20 \mu\text{m}$.

Dio isporuke:

Uključuje **stezni ključ** s T drškom.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ br. 309890. Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.

Tehnički opis

Stezni raspon	0,3 - 10 mm
Vanjski \varnothing D	38 mm
Izvedba	usko
Rezervni odvijač br. 627425	SW 4
Duljina izboja A-dimenzija	91 mm
Prihvat	HSK-E 40
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije

≤ 20 μm

Vrsta proizvoda

Kratka glava za bušenje