

**Garant**
**Prihvat 90°, cilindrični s IK dugački, tip: 29**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	239745 29
GTIN	4062406115784
Razred artikla	23A

**Opis**
**Izvedba:**

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim  $\emptyset$  drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

**Napomena:**

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za  $\emptyset$  prolaznu rupu: 32,21 - 50 mm

prikladno za  $\emptyset$  slijepe rupe: 40,21 - 50 mm

Ukupna duljina: 216 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 152,5 mm

$\emptyset$  drške  $D_5$  h6: 32 mm

preporučeni stezni moment: 35 Nm

**Tehnički opis**

preporučeni stezni moment	35 Nm
$\emptyset$ drške $D_5$ h6	32 mm
Korisna duljina $L_1$	152,5 mm
prikladno za $\emptyset$ slijepe rupe	40,21 - 50 mm
prikladno za $\emptyset$ prolaznu rupu	32,21 - 50 mm
Ukupna duljina	216 mm
Serija	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo