

Garant
Prihvat 90°, cilindrični s IK dugački, tip: 24

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	239745 24
GTIN	4062406115777
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim \emptyset drške za standardizirani prihvat u **hidrauličkim** ili **vrlo preciznim steznim glavama** za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550 – 210582 i br. 212000.

Drška: DIN 6535 HA s h6

prikladno za \emptyset prolaznu rupu: 26,21 - 32,2 mm

prikladno za \emptyset slijepe rupe: 30,21 - 40,2 mm

Ukupna duljina: 202 mm

Korisna duljina L_1 : 144 mm

\emptyset drške D_5 h6: 25 mm

preporučeni stezni moment: 25 Nm

Tehnički opis

preporučeni stezni moment	25 Nm
\emptyset drške D_5 h6	25 mm
prikladno za \emptyset prolaznu rupu	26,21 - 32,2 mm
Korisna duljina L_1	144 mm
prikladno za \emptyset slijepe rupe	30,21 - 40,2 mm
Ukupna duljina	202 mm
Serija	TopCut

Unutarnje hlađenje	da
Drška	DIN 6535 HA s h6
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo