

Garant**Vodilica za medije za individualno opremanje, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928411 1000
GTIN	4062406115869
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.

Od čeličnog lima u **modularnoj izvedbi**. Sve energetske komponente s **kabelom i utičnim spojem**. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.

Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):

1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,
Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

Opis:

Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):

- **Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.**
- **Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.**
- **Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.**
- **Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:**
 - 3 × 1,5 mm² pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Klasa zaštite 1**
- **Klasa zaštite IP 20.**

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Prikladno za montažu na radnu ploču.**
- **Nije prikladno za montažu između potpornih stupova.**
- **Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!**

Tehnički opis

Broj praznih modula(1 E / 2 E / 3 E)	1× / 2× / 1×
Ugradbena visina	139 mm
širina	1000 mm
Dubina	100 mm
Jedinica podjele	8E
prikladno za tipove	1000
Nazivni napon	250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Strujni modul

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/928411-1000>