

**Garant****Vodilica za medije za individualno opremanje, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928411 2000
GTIN	4062406115883
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima u **modularnoj izvedbi**. Sve energetske komponente s **kabloom i utičnim spojem**. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati. Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.

**Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):**

1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora, Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

**Opis:****Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.**
- **Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.**
- **Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.**
- **Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Klasa zaštite 1**
- **Klasa zaštite IP 20.**

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **Prikladno za montažu na radnu ploču.**
- **Nije prikladno za montažu između potpornih stupova.**
- **Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!**

**Tehnički opis**

Dubina	100 mm
širina	2000 mm
Broj praznih modula(1 E / 2 E / 3 E)	2× / 2 × / 4×
Jedinica podjele	18E
prikladno za tipove	2000
Ugradbena visina	139 mm
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Vrsta struje	AC
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Strujni modul

**Pribor**

Modul za struju i medije tip modula 0/2	928470 0/2
Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1