

**Garant****Modul za struju i medije, tip modula: GB250V/1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 928470 GB250V/1 |
| GTIN           | 4062406116804   |
| Razred artikla | 91P             |

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima u **modularnoj izvedbi**. Sve energetske komponente s **kabelom i utičnim spojem**.

Pincip priključivanja plug and play. Moduli koji provode električnu energiju predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabela i 3-polnim utikačem br. 928491 vel. 3 za izravno priključenje na blok razdjelnika. Modul br. 928470 vel. CEE400/5 predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabela i 5-polnog priključka br. 928491 vel. 5. Svi moduli za opskrbu energijom projektirani su kao zaštitne kontaktne utičnice (Schuko) i odgovaraju razredu zaštite I.

**Opis:**

**Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.**
- **Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.**
- **Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.**
- **Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:**
  - **3 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)**
  - **5 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Klasa zaštite 1**
- **Klasa zaštite IP 20.**

**Upotreba:**

U nastavku su opisane verzije naših utičnica s odgovarajućom vrstom utikača. Upotreba u drugim zemljama može se odrediti s obzirom na vrstu utikača.<br>Njemačka/DE: Vrsta F<br>Švicarska/CH: Vrsta J<br>Italija/IT: Vrsta L<br>Francuska/FR: Vrsta E<br>Češka/CZ: Vrsta E<br>Engleska/GB: Vrsta G<br>Danska/DK: Vrsta K<br>SAD/US: Vrsta B

**Odgovara:**

Br. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 i 928510.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **U slučaju individualnog opremanja s modulima potrebno je pripaziti na to da se ne premaši broj jedinica podjele vodilice za medije.**
- **Artikl br. 928470 vel. US110V/1 i US110V/2 smiju se ugraditi samo sa sljedećim modulima: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V\_LINK.**
- **Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.**

## Tehnički opis

|  |  |
|--|--|
| Jedinica podjele                       | 1E   |
| Opis                                   | Schuko utičnica s preklopnim poklopcem                         |
| Nazivni napon                          | 250 V  |
| Nazivna struja                         | 13 A   |
| Težina                                 | 0,2 kg   |
| širina                                 | 100 mm   |
| Visina                                 | 137 mm   |
| Broj utičnica tipa G                   | 1  |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | ne   |
| Vrsta utikača, ulaz                    | GST utični sustav  |
| Tip utičnice                           | G  |
| Vrsta struje                           | AC   |
| Debljina materijala                    | 1,5 mm   |
| Odabir boje                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda                        | Strujni modul  |

