


Garant GRIDLINE

Bočna stijenka s medijskim modulima, visina: 650mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928500 650
GTIN	4062406117412
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Bočna stijenka za podnožje od čeličnog lima, pod kutom, s perforiranom stijenkom 9×9 mm u razmacima od 37-mm za prihvat Easyfix kuka i držača te pribora za perforirane stijenke.

Od čeličnog lima u **modularnoj izvedbi**. Sve energetske komponente s **kabelom i utičnim spojem**. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.

Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.

Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):

1 × blok razdjelnika br. 928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,

Uključuje 1 × konektor 5-polni br. 928490 vel. 5 za napajanje.

Opis:**Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.**
- **Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.**
- **Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.**
- **Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:**
 - 3 × 1,5 mm² pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Klasa zaštite 1**

· Klasa zaštite IP 20.**Odgovara:**

Radionički stolovi visine 950 mm, podnožje visine 900 mm i 750 mm.

Plasman:

Utičnica od 250 V, br. 928470 vel. DE250V/1: 2

Leer moduli brojevi (1E / 2E / 3E): 1x / 0x / 0x

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Ostale odgovarajuće medijske module pronaći ćete pod br. 928470. Moduli br. 928470 veličina_CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 i _RCD ne mogu se koristiti u bočnim stijenkama.

Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!

Tehnički opis

Širina	500 mm
Visina	650 mm
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Nazivni napon	250 V
Broj utičnica tipa F	2
Tip utičnice	F
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Bočna oplata

Pribor

Modul za struju i medije tip modula 0/1	928470 0/1
Modul za struju i medije tip modula 0/2	928470 0/2