

**Garant****LED rasvjetna jedinica, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928600 1000
GTIN	4062406117443
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica sa srebrnim kućištem od čeličnog lima i leće od PMMA.

**Odgovara:**

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

**Lakiranje:**

Korpus kao RAL 9006.

**Tehnički opis**

Dubina	120 mm
Bez smetnji i treperenja	da
Dubina rasvjetnog tijela	30 mm
Duljina rasvjetnog tijela	850 mm
Duljina	920 mm
Serija	Workstation
Jakost svjetlosti	1890 lm
Prihvat snaga	27 W

## List s podacima

Težina	3 kg
prikladno za tipove	1000 mm
LED tehnologija	da
Temperatura boje	4000 K
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	ne
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	1 mm
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka