

Garant**LED rasvjetna jedinica s prekidačem za uključivanje / isključivanje, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928602 2000
GTIN	4062406117498
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica sa srebrnim kućištem od čeličnog lima i leće od PMMA.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Lakiranje:

Korpus kao RAL 9006.

Tehnički opis

Dubina rasvjetnog tijela	30 mm
Duljina	1920 mm
Prihvat snaga	36 W
Bez smetnji i treperenja	da
Temperatura boje	4000 K
prikladno za tipove	2000 mm
Serijska	Workstation

List s podacima

Jakost svjetlosti	2520 lm
Broj prekidača za uključivanje/isključivanje	1
Težina	6 kg
LED tehnologija	da
Dubina	120 mm
Duljina rasvjetnog tijela	1110 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Nazivni napon	250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Debljina materijala	1 mm
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka