

Waldmann **TAMETO rasvjetna jedinica, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 928608 1500 |
| GTIN | 4013330060695 |
| Razred artikla | 93L |

Opis**Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica s korpusom od bezbojnog eloksiranog aluminija i crne plastike. Kontrola bljeska s pomoću konusne leće PMMA u obliku prizme. Rasvjetna jedinica može se kontinuirano prigušiti, a zahvaljujući zatvorenoj konstrukciji zaštićena je od onečišćenja. Priključivanje preko industrijskog utičnog sustava za jednostavne serijske kabele.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|---------|
| Dubina | 187 mm |
| Duljina | 1420 mm |
| mogućnost kontinuiranog prigušenja | da |
| Dubina rasvjetnog tijela | 167 mm |
| Duljina rasvjetnog tijela | 1190 mm |
| Temperatura boje | 4000 K |

| | |
|--|---------------------|
| Bez smetnji i treperenja | da |
| Težina | 4 kg |
| Prihvat snaga | 33 W |
| LED tehnologija | da |
| prikladno za tipove | 1500 mm |
| Jakost svjetlosti | 3200 lm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Nazivni napon | 250 V |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav |
| IP-klasa zaštite | IP 20 |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | da |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Vrsta proizvoda | Montažna svjetiljka |