

Garant**LED rasvjetna jedinica, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 928600 1500 |
| GTIN | 4062406117450 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

LED rasvjetna jedinica sa srebrnim kućištem od čeličnog lima i leće od PMMA.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Lakiranje:

Korpus kao RAL 9006.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|---------|
| Bez smetnji i treperenja | da |
| prikladno za tipove | 1500 mm |
| Temperatura boje | 4000 K |
| Težina | 4 kg |
| Dubina | 120 mm |
| Jakost svjetlosti | 2520 lm |
| Duljina | 1420 mm |
| LED tehnologija | da |

List s podacima

| | |
|--|---------------------|
| Prihvat snaga | 36 W |
| Dubina rasvjetnog tijela | 30 mm |
| Serijska | Workstation |
| Duljina rasvjetnog tijela | 1110 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav |
| Nazivni napon | 250 V |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | ne |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Vrsta proizvoda | Montažna svjetiljka |