

Waldmann **Svjetiljka s držačem za stol Taneo, tip: 47****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928655 47
GTIN	4013330055967
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Učinkovita, kvalitetna LED-tehnologija koja ne zahtjeva održavanje s ravnom, homogenom rasvjetom bez sjena i odsjaja. Prekidač s opcijom uključivanje / isključivanje i prigušivanje (do 10% s funkcijom memoriranja). Korpus izrađen od bezbojnog anodiziranog aluminija. Opružno uravnotežen držač s 3D zglobovima glave. Temperatura boje, neutralno bijela s 4.000 K.

Svjetiljka sadrži ugrađene LED lampe. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla (LED svjetiljke). Upravljački uređaj (napajanje i kabel) može zamijeniti krajnji korisnik. S 36 svjetlosnih dioda.

Dio isporuke:

Uključuje držač za stol (raspon stezanja 0 - 70 mm). 3,0 m priključni kabel s europskim utikačem.

Tehnički opis

Opskrba energijom	mrežni pogon
Duljina rasvjetnog tijela	577 mm
Širina rasvjetnog tijela	136 mm
Aktivni polumjer 3D-polužja	180 stupanj
Rasvjetno tijelo	LED
Visina rasvjetnog tijela	33 mm
Vrsta pričvršćenja	Stolna kvačica
Boja svjetlosti	neutralne bijele boje K

Duljina priključnog kabla	3 m
Prihvat snaga	30 W
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja	kontinuirano
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Nazivni napon	250 V
Temperatura boje	4000 K
Ukupna visina	1070 mm
Vrsta utikača, ulaz	C
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Vrsta proizvoda	Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto