

Garant**Gornji ormarić, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928700 1500
GTIN	4062406117627
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Korpus od čeličnog lima s **duplom stražnjom stijenkom** (zaštita od prašine). Unutarnja strana s □ 9×9mm u rasteru od 37mm. Vrata se zakreću vodoravno prema naprijed prilikom otvaranja. Za ugradnju između potpornih stupova br. 928010.

Upotreba:

Prikladno za montažu na zidu.

Lakiranje:

Tijelo svjetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

prikladno za tipove	1500
Težina	38 kg
Korisna visina	410 mm
Nosivost	120 kg
Dubina	250 mm
širina	1420 mm
Korisna širina	1380 mm
Korisna dubina	150 mm
Visina	481 mm

List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Gornji ormarić

Pribor

Plinska opruga prikladno za veličinu 1500	938016 1500
---	-------------