

Garant**Gornji ormarić, Prikladno za tipove: 2000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928700 2000
GTIN	4062406117634
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Korpus od čeličnog lima s **duplom stražnjom stijenkom** (zaštita od prašine). Unutarnja strana s □ 9×9mm u rasteru od 37mm. Vrata se zakreću vodoravno prema naprijed prilikom otvaranja. Za ugradnju između potpornih stupova br. 928010.

Upotreba:

Prikladno za montažu na zidu.

Lakiranje:

Tijelo svjetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Visina	481 mm
Korisna širina	1880 mm
širina	1920 mm
prikladno za tipove	2000
Korisna visina	410 mm
Korisna dubina	150 mm
Nosivost	100 kg
Težina	50 kg
Dubina	250 mm

List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Gornji ormarić

Pribor

Plinska opruga prikladno za veličinu 2000	938016 2000
-------------------------------------------	-------------