

Garant**Gornji ormarić s roletama, širina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928710 1500
GTIN	4062406117641
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Korpus od čeličnog lima s **dvostrukom stražnjom stijenkom** (zaštita od prašine). Unutarnja strana s 4-kutnom perforacijom $\square$ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. Rolete od eloksiranog aluminija s 2 plastične ručke i završnim profilom s cilindričnom bravom.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Korisna širina	1450 mm
Dubina	230 mm
Visina	962 mm
širina	1500 mm
Korisna dubina	140 mm
Korisna visina	845 mm
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Gornji ormarić

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO13	914226 KO13
------------------------------------	-------------