

Garant**Gornji ormarić, Prikladno za tipove: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928700 1000
GTIN	4062406117610
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Korpus od čeličnog lima s **duplom stražnjom stijenkom** (zaštita od prašine). Unutarnja strana s □ 9×9mm u rasteru od 37mm. Vrata se zakreću vodoravno prema naprijed prilikom otvaranja. Za ugradnju između potpornih stupova br. 928010.

Upotreba:

Prikladno za montažu na zidu.

Lakiranje:

Tijelo svjetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

prikladno za tipove	1000
Korisna širina	880 mm
širina	920 mm
Korisna dubina	150 mm
Nosivost	140 kg
Težina	32 kg
Dubina	250 mm
Korisna visina	410 mm
Visina	481 mm

List s podacima

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Gornji ormarić

Pribor

Plinska opruga prikladno za veličinu 1000	938016 1000
---	-------------