


**Garant****Kutna zidna ploča od čeličnog lima, tip: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	928725 1000
GTIN	4062406117696
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima s 4-kutnom perforacijom 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača. Gornji rub obrađen s 8 perforacija od 6 mm za umetanje npr. odvijača.

**Odgovara:**

Svi radni stolovi i radne ploče u odgovarajućoj dužini.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Visina iznad ploče	210 mm
Broj izreza u gornjem kantiranju npr. za priključivanje odvijača	8
Ø probijanja u gornjem kantiranju	6 mm
Boja	svijetlo siva RAL 7035, prevučena prahom
širina	1000 mm
Dubina	1000 mm
Materijal	Čelični lim
Visina	248 mm
Debljina materijala	1 mm

## List s podacima

Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Bočna letva