

Garant**Olovka za poliranje CaraFin Diamant, D126, tip: ZY0608****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551943 ZY0608
GTIN	4062406117856
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

Olovke za poliranje od elastičnog poliuretanskog materijala, na obodnoj površini obložene dijamantnom granulacijom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

Upotreba:

Radovi poliranja maksimalne fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama.

Tehnički opis

Ø glave	6 mm
Ø drške	3 mm
preporučena brzina	1 - 2 m/s
Duljina glave	8 mm
Serijski naziv	CaraFin
Sredstvo za brušenje	Dijamant

Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Stupanj finoće	Predpoliranje
Atribut imena proizvoda	D126
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		